

## 兼顾低成本与耐用性：igus装配电缆还推出了经济型

在全球14个国家根据24个制造商标准生产新的装配电缆并选配原装接头

运动塑料专家igus推出的“readycable”表示装配电缆，包含4,000多种预装配电缆选择，这些都是基于所有主要制造商的标准。igus现在用chainflex M高柔性电缆进一步扩展了驱动电缆范围系列，并提供了多种预装配选项，如指定长度（精确到厘米），并包括接头。这种经济型的电缆系列适合中等负载的运动应用，最高可完成五百万次往返运动，价格便宜约60%。

可直接连接的电缆在交付后即可使用——这是生产装配电缆的简单原则，按所需长度1件起订，无最小订购量，igus也不收取任何附加费用。igus在超过4,000种chainflex预装配高柔性电缆系列的基础上增加了低成本的chainflex M高柔性电缆并匹配了接头，符合24个制造商的标准。该系列比igus其他目录电缆便宜约60%，同时也拥有36个月的使用寿命保证。igus装配拖链和装配电缆主管Christian Stremlau表示：“预装配的chainflex M高柔性电缆提供高性价比的解决方案，可完美适用于重载循环以及速度和加速度方面有中等要求的应用。用户现在可在更多产品中选择更适合自己的应用且最便宜的电缆。”电缆大部分装配工作都是通过机器完成的，因此可实现最高的品质标准。这样可提升装配电缆的生产速度，并增强它在应用流程中的可靠性。使用新的装配电缆查找器2.0 ([www.igus.eu/readycable-finder](http://www.igus.eu/readycable-finder))可轻松找到所需的合适产品。客户可在此选择

合适的驱动电缆，指定所需的长度，然后订购。输入电动机制造商的零件号就能立即显示出igus与之匹配的电缆，配置更加简单。

### **全球化的装配电缆——36个月的质保承诺**

为确保快速、有针对性的交付，igus已大幅提升了其在北美、亚洲和欧洲的生产 and 装配能力。由此，客户可从igus全球14个仓库和装配中心快速准确的获得满足其应用需求的产品。与所有电缆一样，igus也为chainflex M高柔性电缆产品系列的装配电缆提供36个月的使用寿命保证。这意味着，在持续运动应用中多达500万次往返运动的功能可靠性得以保障。与常规产品一样，电缆在24小时内发货，精确到厘米，无剪切费用，1件起订，无任何最小订购量附加费。

标题：



图片PM2516-1

igus低成本的chainflex M高柔性电缆现在可作为装配电缆订购，从而节省高达60%的成本。（来源：igus GmbH）

**新闻联系：**

王波  
市场部经理

易格斯（上海）有限公司  
浦东新区外高桥自贸区德堡路11号46号  
厂房  
200131 上海  
电话：+86 - 21 - 5130 3134  
传真：+86 - 21 - 5130 3233  
andywang@igus.com.cn  
www.igus.com.cn/press

**关于易格斯：**

igus GmbH是国际领先的拖链系统和工程塑料滑动轴承制造商。该家族公司总部设在科隆，业务遍布35个国家或地区，全球员工约2,950人。2015年，igus面向运动应用的运动塑料达到5.52亿欧元的销售额。igus运营着业内最大的测试实验室和工程，根据客户需要提供创新产品和解决方案并快速交付。

"igus", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "energy chain", "energy chain systems", "flizz", "iglide", "igidur", "igubal", "invis", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "speedigus", "triflex", "twisterchain", "plastics for longer life", "roboLink", "xiros", "xirodu"和"vector"是igus@GmbH/科隆在德意志联邦共和国以及国际一些国家中受法律保护的商标。